

S4076



SK Súbor redukčný Ø22 x Ø18mm


EN Reduction set Ø22 x Ø18mm

D Übergang Ø22 x Ø18mm

Technické zmeny vyhradené
Technical changes reserved
Technische Änderungen vorbehalten

THERMO/SOLAR Žiar s. r. o.
Na vartičke 14
SK 965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: +421 45 601 60 80-84
mail: info@thermosolar.sk
web: www.thermosolar.sk



SK Pre zredukovanie zovieracích šróbení z Ø22 na Ø18mm, vhodné pre potrubie z medi a presných oceľových rúr.
POSTUP: Pôvodný prstenec Ø22 vybrať zo zovieracieho spoja komponentu a vložiť redukovaný prstenec Ø18mm (1.), dbať na správnu polohu prstenca. Pre mäkké materiály (napr. Cu rúrky) vložiť do rúrky najskôr podperné puzdro (2.)

EN For the reduction of compression fitting from Ø22 to Ø18mm, for copper and precision steel pipes.
PROCEDURE: Remove the original Ø22 ring from the clamping joint of the component and insert the reduced Ø18mm ring (1st), pay attention to the correct position of the ring. For soft materials (e.g. Cu pipes), first insert a support sleeve (2.) into the pipe

D Für die Reduktion von Klemmringverschraubungen von Ø22 an Ø18mm für Kupfer- und Präzisionsstahlrohren.
VORGEHENSWEISE: Entfernen Sie den Original-Ø22-Ring aus der Klemmverbindung des Bauteils und setzen Sie den reduzierten Ø18-mm-Ring (1.) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Position des Rings. Bei weichen Materialien (z. B. Cu-Rohren) zu Erste eine Stützhülse (2.) in das Rohr einführen.

SK Zoznam dielov

P.č.	Artikel	Komponenty	Množstvo
1.	I3021	Kružok redukčný 22x18mm	2
2.	I3019	Puzdro podperné 18x1mm	2
3.	A1623	Zoznam dielcov súboru S4076	1

EN Parts list

No.	Article	Components	Quantity
1.	I3021	Reducing ring 22x18mm	2
2.	I3019	Supporting sleeve 18x1mm	2
3.	A1623	List of components for S4076	1

D Liste der Einzelteile

Nr.	Artikel	Komponenten	Stückzahl
1.	I3021	Reduzierring 22x18mm	2
2.	I3019	Stützhülse 18x1mm	2
3.	A1623	Liste der Komponenten für S4076	1